

DIGITUS®

## 19" Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie, einteilige Glas-Fronttür, (B)800 x (T)800 mm

Ideal für die Unterbringung aktiver und passiver Netzwerkkomponenten!

- **Gestellrahmen:** modulare Aluminiumrahmenkonstruktion
- **Schutzart:** IP 20
- **Fronttür:** Stahlfronttür mit 4 mm dickem Sicherheitsglas und Schwenkebelgriff abschließbar, 120° Türöffnungswinkel
- **Seitenwände:** abnehmbar und abschließbar
- **Rückwand:** abschließbar
- **Schließmechanismus:** gleiche Schließung für die Fronttür, Rücktür und die Seitenwände • EMKA Schließung
- **Kabelführungen:** großer Kabeleinlass im Boden
- **Eigenschaften:** Stahlblech 1,5 mm stark • hohe Rahmensteifigkeit durch spezielle Blechbiegetechnik • Dachbelüftungsvorrichtung zur Aufnahme von Lüfterelement
- 19" Profilschienen vorne und hinten im Schrank verbaut • 19" Profilschienen in der Tiefe variabel • 19" Profilschienen mit HE-Beschriftung • 19" Profilschienen sind 8-12 Mikrometer verzinkt für Korrosionsbeständigkeit • Türanschlag einfach wechselbar • Nivellierfüße für sicheren Aufbau und Positionierung • 2 Stück Schlüssel für Fronttür, Rückwand und Seitenwände • mehrere Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten
- **Lackierung:** lichtgrau (RAL 7035)
- **Lieferumfang:** Nivellierfüße, 2 Stück Schlüssel für Türen und Seitenwände
- Lieferung erfolgt komplett montiert



19" Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie




Rückwand



Detailansicht



Detailansicht



Detailansicht

Produkt	Einbauhöhe	Ausführung	Belastbarkeit	Breite x Tiefe	Höhe	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
19" Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie	32 HE	Glastür	400 kg	800 x 800 mm	1.590 mm	lichtgrau	DN-19 32U-8/8-D	11005670
	42 HE	Glastür	400 kg	800 x 800 mm	2.040 mm	lichtgrau	DN-19 42U-8/8-D	11005671