

## stumpf

### conteneur de tri sélectif

coupe-feu, Capacité 1 x 65 l, hauteur x largeur x profondeur 970 x 405 x 380 mm, seau intérieur en acier, corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL6024 vert signalisation, couvercle en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 204822



## stumpf Conteneur de tri sélectif

conteneur de tri sélectif

- tablette
- coupe-feu
- Capacité 1 x 65 l
- hauteur x largeur x profondeur 970 x 405 x 380 mm
- convient pour le intérieur
- avec trappe d'insertion
- auto-fermant et anti-odeurs
- partie supérieure amovible
- seau intérieur en acier

- Vidage facile par pièce de tête
- corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL6024 vert signalisation
- couvercle en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- conf. à DIN 4102 ou DIN EN 13501-1

## Détails techniques

équipement d'élimination	conteneur de tri sélectif	fonction couvercle	auto-fermant, anti-odeurs
lieu d'utilisation	intérieur	Auvent de protection	non
installation	tablette	Matériau corps	acier
capacité	65 l	surface de corps	finition peinture époxy
unité collectrice	1 pièce	couleur du corps	vert signalisation // RAL6024
hauteur	970 mm	matériau de couvercle	acier
largeur	405 mm	surface couvercle	finition peinture époxy
profondeur	380 mm	matériau de récipient intérieur	acier
coupe-feu	coupe-feu	vidange par	pièce de tête
réservoir intérieur	oui	gerbable	non
mécanisme de roulement	non	forme	angulaire
roulant	non	norme	DIN 4102 // DIN EN 13501-1
couvercle	oui	Poids	21,9 kg
type de couvercle	trappe d'insertion		

## Accessoires

204819



Kit d'étiquettes pour conteneur de tri sélectif, verre, papier, plastique, métal, biodégradables et résidus

## Cela s'adapte aussi ...

468501



Torsadeuse, pour sac poubelle

501813



chariot conteneur aluminium, force 200 kg, capacité 430 l, hauteur x longueur x largeur 835 x 1130 x 630 mm, avec bandage caoutchouc plein

505173



pochette d'affichage, DIN A3 dans format portrait, cadre en fil d'acier avec gaine plastique en rouge, cadre avec œillets métalliques

526031



support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, structure en métal/plastique rouge/noir

527157



kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois