

## TROAX caisse de stockage

convient pour intérieur, installation autonome, hauteur x largeur x profondeur 2,2 x 1,2 x 1,2 m, parois grillagées grosseur de la maille 50 mm, double porte battante avec angle d'ouverture 270 °, avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7037 gris poussière



Numéro d'article: 225406



## TROAX Conteneur de stockage

### pour l'intérieur

caisse de stockage

- convient pour intérieur, installation autonome
- hauteur x largeur x profondeur 2,2 x 1,2 x 1,2 m
- épaisseur de fil 3 x 3,75 mm, épaisseur du cadre 30 x 20 mm
- parois grillagées grosseur de la maille 50 mm
- double porte battante avec angle d'ouverture 270 °
- verrouillable avec cadenas
- plafond en treillis
- avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7037 gris poussière
- Produit livré démonté

## Détails techniques

|                    |                    |               |                       |
|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| type de conteneur  | caisse de stockage | Couverture    | treillis              |
| lieu d'utilisation | intérieur          | type de porte | double porte battante |

|                       |                   |                            |                           |
|-----------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| hauteur extérieure    | 2,2 m             | angle d'ouverture de porte | 270 °                     |
| largeur extérieure    | 1,2 m             | système de fermeture       | cadenas                   |
| profondeur extérieure | 1,2 m             | surface de conteneur       | finition peinture époxy   |
| type de cloison       | parois grillagées | couleur du conteneur       | gris poussière // RAL7037 |
| ouverture de maille   | 50 mm             | installation               | sol                       |
| épaisseur du fil      | 3-3,75 mm         | livraison                  | démonté                   |
| épaisseur de cadre    | 30-20 mm          | Poids                      | 104,78 kg                 |
| sol                   | non               |                            |                           |

## Accessoires

225413



pour caisse de stockage, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

## Cela s'adapte aussi ...

202021



sac poubelle, capacité 120 l, En LDPE épaisseur 60 µm, longueur x largeur 1100 x 700 mm, en bleu

217213



palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés

224764



kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines

369088



poubelle, capacité 120 l, corps en polyéthylène gris, hauteur x largeur x profondeur 930 x 480 x 550 mm, couvercle en polyéthylène coloris gris, entièrement rabattable, soubassement 2 roues avec bandage caoutchouc plein

510925



transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm