


Thurmetall armoire à tiroirs

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 805 x 695 mm, 9 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 526258



THURMETALL



Thurmetall Armoire à tiroirs

Force par tiroir 75 kg

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 805 x 695 mm
- 9 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 9x100 mm
- structure en acier
- avec poignée barre
- avec porte-étiquettes
- force par tiroir 75 kg
- tiroirs rail télescopique, extension 100 %
- Réglable au pas de 25 mm
- tiroirs avec système de code de couleur
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure à cylindre
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures










- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- certification GS et TÜV
- 5 années de garantie


Détails techniques




type de meuble	armoire	extension tiroir	100 %
type d'armoire	armoire à tiroirs	tiroir réglable en hauteur	25 mm
matériau	acier	champ d'inscription	porte-étiquettes
hauteur	1000 mm	surface de corps	finition peinture époxy
largeur	805 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
profondeur	695 mm	blocage d'extension	blocage d'extension
équipement armoire	tiroirs	verrouillable	oui
nombre de tiroirs	9 pièce	système de fermeture	serrure à cylindre
nombre x hauteur tiroirs	9x100 mm	cloison de séparation médiane	non
hauteur frontale 100 mm	9 pièce	poignée	poignée barre
capacité de charge de tiroir	75 kg	roulant	non
grille de compartimentage longit	50 mm	garantie	5 années
grille de compartimentage transv	30 mm	certification	GS // TÜV
glissière tiroir	rail télescopique	Poids	101 kg

Accessoires

501105		cloison de séparation, 4 séparateurs longitudinaux + 11 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 700 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 700 mm
501145		kit de bacs de rangement, composé de 30 bacs, 18 x l x P 100x100 mm, 12 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 700 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 700 mm
501158		kit de bacs de rangement, composé de 21 bacs, 21 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 700 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 700 mm
501167		insert de caoutchouc mousse, convient pour largeur de tiroir 700 mm, largeur 700 mm, en noir
501171		tapis de sol anti-dérapage, convient pour largeur de tiroir 700 mm, largeur x profondeur 700 x 400 mm, épaisseur 5 mm, en anthracite
532138		Bande inscriptible, pour armoire à tiroirs, largeur 30 mm
532139		Bande inscriptible, pour armoire à tiroirs, largeur 50 mm

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
--------	---	--

194847		<p>revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris</p>
520197		<p>boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé</p>
974176		<p>bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge</p>