

Feuille de données du produit



Article N°: 71513 Roue pivotante avec frein en polyamide

Equipements de manutention

150 x 40 mm, roue en polyamide, moyeu à roulement à rouleaux. Armature en tôle d'acier galvanisée. Les roues résistent à l'eau salée et aux acides. Compatibles pour des températures de -40° à +90°C.



Détails techniques:

Charge totale (kg)	350
Roues (mm)	150 x 40
Type de pneu	Polyamide
Hauteur (mm)	196
Platine (mm)	135 x 110
Dis. Entre perforations (mm)	105 x 75/80
Perforations (mm)	11
Poids (kg)	2,62
Pays d'origine	Chine
Garantie (ans)	10
Code douanier	73269098
GTIN	4017976715131