



## Transportmiddelen

# Product data sheet

Art nr.: A1125V Aluminium steekwagen



Steekwagen van aluminium buis met aluminium schep, zeer licht en handzaam. Zuiver gelast en onbehandeld aluminium schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Wielen van massief rubber op kunststof velg, naaf met rollager. Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers, enz.

## Technische details:



<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	150
<b>Schepbreedte (mm)</b>	320
<b>Schepdiepte (mm)</b>	250
<b>Totale breedte (mm)</b>	570
<b>Totale diepte (mm)</b>	537
<b>Totale hoogte (mm)</b>	1150
<b>Wielen</b>	Massief rubber
<b>Wielmaat (mm)</b>	260 x 56
<b>Gewicht (kg)</b>	12
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976211251