

## Productinformatie

### 46 31 A32

#### Borgveertang

Voor buitenringen op assen

45° gebogen

- Sterk gesmede uitvoering
- Stabiele, anti-slippunten
- In overeenstemming met DIN 5254 en DIN 5254 B, maar 45° gebogen
- Behuizing en punten: chroom-vanadium staal, gesmeed, oliegehard



MM  45°

Algemeen	
Artikel-nr.	46 31 A32
EAN	4003773067023
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	213 g
Afmetingen	210 x 40 x 15 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Capaciteit voor asgatdiameter	Ø 40 – 100 mm
Punten (diameter)	Ø 2,3 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen