

Información sobre productos

74 21 200

Alicates de corte diagonal de fuerza

DIN ISO 5749

- Para un uso duro continuo
- Se requiere poco esfuerzo en el corte gracias a la perfecta coordinación del ángulo de corte y la proporción de las palancas
- Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción (aprox. 64 HRC de dureza del filo) para todos los tipos de alambres, incluyendo cuerda de piano
- De cabeza en ángulo 12° para corte a ras, con espacio para agarrar
- Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas



Información general	
Núm. de artículo	74 21 200
EAN	4003773050483
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	258 g
Dimensiones	200 x 48 x 15 mm
Norma	DIN ISO 5749
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas	
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 4,2 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 3,0 mm
Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro)	Ø 2,5 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

