

## Produktinformation

# 83 30 010

## Rohrzange S-Maul

DIN 5234

- Schlankes, S-förmiges Maul
- Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
- Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet
- Dreipunktanlage am Rohr, selbstklemmend
- Doppel-T-Profilgriff
- Unverlierbare Stellmutter
- Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 56 HRC
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



### Allgemein

Artikel-Nr.	83 30 010
EAN	4003773014249
Zange	rot pulverbeschichtet
Gewicht	836 g
Abmessungen	320 x 59 x 20 mm
Norm	DIN 5234
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

### Technische Attribute

Spannweite	42 mm
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 1 5/8 Zoll
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	42 mm
Innendurchmesser Zoll	Ø 1 Zoll

*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten*