


Termékinformációk

97 32 240

- Menetes furatokkal a Cu vagy Ms, M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 és 5 méretű menetes csapok levágásához
- Csavarozott csukló a nagy stabilitás és az egyenes futás érdekében
- Speciális acél, nagy szilárdságú

Krimpelő fogó





Általános

Cikkszám	97 32 240
EAN	4003773079491
Fogó	feketére lakkozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	264 g
Méreték	240 x 62 x 25 mm


Műszaki jellemzők

Alkalmazás	Szigetelt kábelsaruk és kábelösszekötők
Kapacitás négyzetmilliméter	0,5 — 6,0 mm ²
Fészkek száma	3
AWG	20 — 10

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk




97 21 215



97 21 215 B



97 21 215 B



97 21 215 B



97 21 215 B

