


## Broszura informacyjna

# 97 49 04

- Zastosowanie: nieizolowane złącza z otwartym wtykiem (szerokość wtyku 2,8 + 4,8 mm) 0,1–2,5 mm<sup>2</sup>

## Matryca zagniatająca

Do końcówek nasuwanych nieizolowanych 2,8 + 4,8 mm



### Ogólna

Nr art.	97 49 04
EAN	4003773030850
Waga	42 g
Wymiary	50 x 10 mm
REACH	zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

### Atrybuty techniczne

Zastosowanie	Końcówki nasuwane, nieizolowane (szerokość końcówki 2,8 + 4,8 mm)
Zakres pracy w mm <sup>2</sup>	0,1 — 2,5 mm <sup>2</sup>
Liczba gniazd	4
AWG	26 — 14

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*