

stumpf werkplaatskast Serie 3000

hoogte x breedte x diepte 1000 x 500 x 500 mm, 1 niveau met opvanglegborden, 2 lade(n), afsluitbaar met draaigrendelsluiting, onderbouw voetplaat, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 118139



stumpf Gereedschapskast Serie 3000

werkplaatskast

- hoogte x breedte x diepte 1000 x 500 x 500 mm
- constructie van staal
- vleugel deur
- deuren met hoge stabiliteit door deurversterking
- 1 niveau met opvanglegborden
- 1 legbord uittrekbaar
- draagvermogen per niveau 50 kg
- Per 25 mm verstelbaar
- 2 lade(n)
- laden telescooprail, uittrekbaar legbord 80 %
- doorlopende greeplijst
- uittrekbare legborden telescooprail, uittrekbaar legbord 80 %
- met uittrekstop
- uitrusting: legborden, lades
- met draaigreep
- afsluitbaar met draaigrendelsluiting
- onderbouw voetplaat
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	kast	oppervlak front	m. poedercoating
type kast	werkplaatskast	sluitsysteem	draaigrendelsluiting
type deur	vleugeldeur	onderbouw	voetplaat
hoogte	1000 mm	materiaal	staal
breedte	500 mm	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
diepte	500 mm	oppervlak legbord	verzinkt
kast uitrusting	legborden, lades	afsluitbaar	ja
legborden / schappen aantal	1 stuks	scheidingswand	nee
legbord-/niveautype	opvanglegborden	uittrekrail lade	telescooprail
draagvermogen legbord	50 kg	uittrekrail legbord	telescooprail
laden aantal	2 stuks	uittrekbare lade	80 %
fronthoogte 100 mm	2 stuks	uittrekbaar legbord	80 %
uittrekbare legborden	1 stuks	uittrekblokkering	ja
vakken	2 stuks	greep	draaigreep
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	verrijdbaar	nee
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035	garantie	5 jaar
oppervlak romp	m. poedercoating	gewicht	31,8 kg