

fetra Flessenkar

draagvermogen 100 kg, voor 1x33 l fles, ladingbeveiliging door fleshouder met veiligheidsketting, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, wielen met luchtbanden

Artikelnummer: 118579



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY



fetra Flessenkar

Draagvermogen 100 kg



Flessenkar

- draagvermogen 100 kg
- voor 1x33 l fles
- hoogte x breedte 1240 x 560 mm
- passend voor flessen met Ø 318 mm
- ladingbeveiliging door fleshouder met veiligheidsketting
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- met veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met luchtbanden
- wielnaaf met wiellager
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal velg	plaatstaal
type kar	Flessenkar	wiellager	wiellager
draagvermogen	100 kg	veiligheidsgreep	ja
capaciteit	1x33 l	ladingbeveiliging	fleshouder met veiligheidsketting
voor flessen-ø	318 mm	hoogte	1240 mm
materiaal	staal	breedte	560 mm
materiaal verwerking	gelast	oppervlak	m. poedercoating
in-/uitklapbaar	nee	kleur	briljantblauw // RAL5007
trapslede	nee	garantie	10 jaar
banden	lucht	gewicht	12,5 kg

Gerelateerde Producten

119195		wiel, diameter x breedte 260 x 85 mm, met Polyurethaan-banden, meerprijs per steekwagen (set 4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
119197		wiel, diameter x breedte 260 x 85 mm, met Polyurethaan-banden, meerprijs per steekwagen (paar, 2 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar