

## VARIOfit duwbeugelwagen

draagvermogen 400 kg, laadvlak  
lengte x breedte 910 x 500 mm,  
platform van hout, opbouw  
duwbeugel, onderstel in RAL5010  
gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2  
bokwielen, zwenkwielen met  
EasySTOP, wielen met TPE-banden

Artikelnummer: 202977



VARIOfit



12  
YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Duwbeugelwagen

duwbeugelwagen

- draagvermogen 400 kg
- laadvlak lengte x breedte 910 x 500 mm
- laadhoogte 255 mm
- constructie van staal
- platform van hout
- opbouw duwbeugel
- onderstel in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP
- wielen met TPE-banden

- 12 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	schuifbeugel	1 stuks
type wagen	platformwagen	in-/uitklapbaar	nee
type platformwagen	duwbeugelwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
draagvermogen	400 kg	banden	TPE
laadhoogte	255 mm	wiellager	kogellager
lengte laadvlak	910 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met EasySTOP
breedte laadvlak	500 mm	wielstand	rechthoekig
materiaal platform	hout	hoogte	975 mm
constructies	duwbeugel	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
nestbaar	nee	garantie	12 jaar
materiaal	staal	gewicht	24 kg

## Gerelateerde Producten

203072		4 zwenkwielen, voor transportwagen, banden rubber, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203075		schrijfbord voor platformwagen, van hout, staand formaat voor DIN A4
203076		schrijfbord voor platformwagen, van hout, liggend formaat voor DIN A4
203078		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203079		4 stootrollen, voor transportwagen, van kunststof, diameter 100 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203082		wielen met luchtbanden, voor transportwagen, banden lucht, draagvermogen 390 kg, diameter 230 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203088		wielen met massief rubberen banden, banden massief rubber, antistatisch, diameter 160 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203089		wielen met massief rubberen banden, voor platformwagen, banden massief rubber, antistatisch, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

## Dit past ook bij ...

149743		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
203396		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,65 x 20 m, 2 x 3 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen

520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
551468		Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraffliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg