

VARIOfit kratwagen

draagvermogen 500 kg, laadvlak
lengte x breedte 1200 x 800 mm,
hoogte x lengte x breedte 1115 x
1335 x 830 mm, opbouwconstructies:
4 wanden (massief), 1 lengtewand
in-/uitklapbaar, met deksel in hoogte
verstelbaar door gasdrukveer, met
ogen voor hangslot, onderstel met
slag- en krasvaste poedercoating in
RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-
banden

Artikelnummer: 203259



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Plaatstalen bakwagen

draagvermogen 500 kg

kratwagen

- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm
- hoogte x lengte x breedte 1115 x 1335 x 830 mm
- opbouwconstructies: 4 wanden (massief), 1 lengtewand in-/uitklapbaar
- met deksel in hoogte verstelbaar door gasdrukveer, met ogen voor hangslot
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie, gelast
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 200 mm

- met TPE-banden
- wielnaaf met kogellager
- zwenkwielen met EASYSTOP en voetbescherming
- 12 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	deksel functie	in hoogte verstelbaar door gasdrukveer
type wagen	kratwagen	deksel uitrusting	ogen voor hangslot
materiaal	staal	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
materiaal verwerking	gelast	banden	TPE
draagvermogen	500 kg	diameter wiel	200 mm
lengte laadvlak	1200 mm	wiellager	kogellager
breedte laadvlak	800 mm	wieluitrusting	zwenkwielen EASYSTOP // voetbescherming
hoogte	1115 mm	wielstand	rechthoekig
lengte	1335 mm	oppervlak	m. poedercoating
breedte	830 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
euronorm	nee	garantie	12 jaar
constructies	4 wanden (massief)	duwbeugel aantal	1 stuks
constructies functie	1 lengte wand in-/uitklapbaar	gewicht	107 kg
plafond	ja		

Gerelateerde Producten

203082



wielen met luchtbanden, voor transportwagens, banden lucht, draagvermogen 390 kg, diameter 230 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

215911



golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm

221143



beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9

221309



waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat

505133



tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm