

Bauer mini-benne basculante EXPO 225

hauteur x longueur x largeur 540 x 960 x 925 mm, capacité 0,225 m³, force 750 kg, Structure robuste en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, soubassement fourreaux pour fourche



Numéro d'article: 218096



Bauer Mini-benne basculante EXPO 225



mini-benne basculante

- modèle bas
- hauteur x longueur x largeur 540 x 960 x 925 mm
- hauteur d'arête de renversement 455 mm
- capacité 0,225 m³
- force 750 kg
- poids 84 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 80 x 200 mm
- écartement fourreaux de fourche 170 mm
- Fonction de basculement manuellement par déverrouillage du câble de traction
- basculement automatique grâce au centre de gravité de la charge avantageux
- avec sécurité anti-basculement contre le dérapage involontaire
- Avec chaîne de sécurité empêchant les glissements
- Structure robuste en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- soubassement fourreaux pour fourche

Détails techniques

type de récipient	benne basculante	possibilité de passage au-dessous	oui
capacité	0,225 m ³	soubassement	fourreaux pour fourche
hauteur	540 mm	hauteur des fourreaux de fourche	80 mm
longueur	960 mm	largeur des fourreaux de fourche	200 mm
largeur	925 mm	écartement fourreaux de fourche	170 mm
charge	750 kg	robinet de vidange	non
modèle	modèle bas	récipient équipement de sécurité	chaîne de sécurité
Hauteur de l'arête de renversement	455 mm	gerbable	non
matériau	acier	emboîtable	non
matériau de finition	soudé	considération comme matière dang	non
structure de cloison	plein	surface	galvanisé
soubassement	plein	exécution couleur	galvanisé
fonction de basculement	manuel	couvercle	en accessoires (non compris)
exécution basculement	basculement automatique	Poids	84 kg
sécurité antibasculement	sécurité anti-basculement contre le dérapage involontaire		

Accessoires

218131		couvercle rabattable en deux parties, en acier, pour mini-benne basculante 0,225 m ³ , avec revêtement en zinc anti-corrosion
218137		2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, pour mini-benne basculante, bandage polyamide, force 1000 kg, Ø de roue 100 mm, hauteur de construction 125 mm