

bott **werkplaatskast** verso

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1300 x 550 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3004 purperrood

Artikelnummer: 232791



werkplaatskast

- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1300 x 550 mm
- gelaste staalconstructie
- schuifdeuren
- 4 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 75 kg
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3004 purperrood
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag


Technische details

meubeltype kast





draagvermogen legbord 75 kg

type kast	werkplaatskast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
elektrisch geleidend	nee	kleur voorkant	purperrood // RAL3004
type deur	Schuifdeur	oppervlak romp	m. poedercoating
hoogte	2000 mm	oppervlak front	m. poedercoating
breedte	1300 mm	materiaal	staal
diepte	550 mm	oppervlak legbord	verzinkt
kast uitrusting	legborden	scheidingswand	nee
legborden / schappen aantal	4 stuks	gewicht	119,953 kg
legbord-/niveautype	Stalen bodem		

Gerelateerde Producten

233032		Stalen bodem voor schuifdeurkast, voor kast breedte x diepte 1300 x 550 mm, draagvermogen 75 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
--------	---	--

Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchroomd, frame met 5 wielen