


antivermoeidheidsmat

Amsterdam

metergoed, hoogte x breedte 14 x 600 mm, vuurvast, Van microcellulair vinyl met pvc-laminering (Uni-Fusion™ lamineertechnologie) met traanplaatprofiel in zwart/geel, antislip, koude-isolerend en schokabsorberend, bestendig tegen olie en chemicaliën



Artikelnummer: 235482



antivermoeidheidsmat

- geschikt voor droge, industriële ruimtes, zoals fabrieken, assemblagelijnen, logistieke en verpakkingsafdelingen, magazijnen, maar ook architectenbureaus of supermarkten / voor zwaar gebruik
- metergoed
- hoogte x breedte 14 x 600 mm
- Van microcellulair vinyl met pvc-laminering (Uni-Fusion™ lamineertechnologie) met traanplaatprofiel in zwart/geel
- afgeschuinde randen om struikelen te voorkomen en RedStop™ antislip-onderlaag tegen uitglijden
- antislip, koude-isolerend en schokabsorberend
- bestendig tegen olie en chemicaliën
- met antislip-eigenschappen R10 conform DIN 51130 en BGR 181 getest
- vuurvast conform brandveiligheidsklasse Bfl-S1 en NFSI®

gecertificeerd

Technische details

uitrusting werkplaats	vloerbedekking	vloerbedekking uitrusting	afgeschuinde randen, antislip-onderlaag
vloerbedekking	antivermoeidheidsmat	vloerbedekking functie	antislip, koude-isolerend, schokabsorberend
confectionering	metergoed	elektrisch geleidend	nee
geschikt voor (branches)	droge, industriële ruimtes	moeilijk ontvlambaar	nee
geschikt voor (gebruik)	zwaar gebruik	bestendigheid	oliën, chemicaliën
plaats van toepassing	binnen	berijdbaar	ja
materiaal loopvlak	microcellulair vinyl met pvc-laminering	brandveiligheid	vuurvast
oppervlak vloerbedekking	traanplaatprofiel	norm	DIN 51130 // BGR 181
kleur	zwart/geel	certificering	brandveiligheidsklasse Bfl-S1 // NFSI®
hoogte	14 mm	gewicht	3,6 kg
breedte	600 mm		

Gerelateerde Producten

235625



ESD mattenreiniger, spuitfles met 1 l inhoud, voor statische tafelleggers en vloermatten, verwijdert vuil en resten door olie of vingerafdrukken

Dit past ook bij ...

213069



tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 30 m x 75 mm

221861



tafelwagen, draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

227867



werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw

227891



veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht