

CNM verticale non-marking hijsklemmen






De CNM klem is uitgevoerd met 2 klembekken die voorzien zijn van speciale synthetische kunststof. Na het hijsen laat de klem geen beschadigingen achter. De klem is vergrendeld in de gesloten en open positie.

Kenmerken

- Voorzien van synthetische kunststof bekken.

Toepassing

- Voor het hijsen en transporteren van oa RVS, aluminium, hout en natuursteen waarbij het werkstuk niet beschadigd mag worden.



Type	Veilige werklast (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CNM-0.5	500	1-20	102	65	462	224	48	80	48	6.0	3315001
CNM-0.5G	500	17-37	102	65	462	241	48	80	48	6.0	3315003
CNM-1.0	1000	1-30	105	80	470	282	46	80	54	6.5	3315000
CNM-1.5	1500	1-40	105	80	470	282	46	80	54	6.5	3315002
CNM-2.0	2000	1-50	124	100	704	408	63	80	65	15.0	3315004
CNM-3.0	3000	1-60	124	100	704	408	63	80	65	15.5	3315005