

Möbelhund® 125/G

Traglast 750 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 600 mm, Ladehöhe 253 mm, Plattform aus Sperrholz mit Gummibelag, 4 Lenkrollen, Mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge

VE 2 Stück



Artikelnummer: 139182



Möbelhund® 125/G

Traglast 750 kg

Möbelhund®

- Traglast 750 kg
- Ladefläche Länge x Breite 600 x 600 mm
- Ladehöhe 253 mm
- Länge x Breite 600 x 600 mm
- Plattform aus Sperrholz mit Gummibelag
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 200 mm
- Mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Naben mit Rollenkorblager

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Rollertyp	Transportroller	Bereifung	TPE
Traglast	750 kg	Material Felge	Kunststoff
Euronorm	nein	Radlager	Rollenkorblager
Ladehöhe	253 mm	Durchmesser Rad	200 mm

Ladeflächenlänge	600 mm	Höhe	253 mm
Ladeflächenbreite	600 mm	Länge	600 mm
Material Plattform	Sperrholz	Breite	600 mm
Oberfläche Plattform	mit Gummibelag	Gewicht	24 kg
Lenkstange	nein		