

MUNK Stehleiter

Aufstieg einseitig, 6 Stufen mit R13-Belag (inkl. Podest), Standhöhe 1,4 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 256 mm, Holmlänge 2,07 m, aus Aluminium

Artikelnummer: 142698



MUNK Sicherheitsstufenleiter

Stehleiter






- Aufstieg einseitig
- 6 Stufen mit R13-Belag (inkl. Podest)
- Standhöhe 1,4 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 256 mm
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 2,07 m
- Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
- rutschsichere nivello®-Leiterschuhe am Holmende
- aus Aluminium
- Gewicht 9,7 kg

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	klappbar	ja
Material	Aluminium	fahrbar	nein
Nutzung	einseitig	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Holmlänge	2,07 m	Sicherheitsbügel	ja

Standhöhe	1,4 m	Spreizsicherung	nein
Breite Podest	250 mm	Leiter Ausführung	einteilig
Tiefe Podest	256 mm	Ablageschale	nein
Stufen Anzahl	6	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	Stufen mit R13-Belag	Unterbau	rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
Tiefe Stufen	80 mm	Gewicht	9,7 kg

Dazu passt auch ...

149286		Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm
204801		Abfalltonne, Inhalt 20 l, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Ø 360 x 295 mm, Deckel aus Stahl, nicht brennbar
520203		Werkzeug-/Materialkasten, Ausstattung: Set mit 4 Kästen, aus Kunststoff in schwarz/gelb
526758		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2370 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 2 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m ² , Aus Vlies/PE