

Rollcart Griffroller

Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 500 mm, Ladehöhe 190 mm, Plattform aus Stahlrohr, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern



Artikelnummer: 158212

Rollcart Griffroller

Traglast 200 kg

Griffroller

- Traglast 200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 600 x 500 mm
- Ladehöhe 190 mm
- Höhe x Länge x Breite 950 x 900 x 500 mm
- Plattform aus Stahlrohr
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Gehäuse mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Bereifung	TPE
Rollertyp	Griffroller	Radlager	Rillenkugellager

Traglast	200 kg	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Euronorm	nein	Durchmesser Rad	125 mm
Ladehöhe	190 mm	Höhe	950 mm
Ladeflächenlänge	600 mm	Länge	900 mm
Ladeflächenbreite	500 mm	Breite	500 mm
Material Plattform	Stahlrohr	Oberfläche	pulverbeschichtet
Etagen Anzahl	1 Stück	Oberfläche Gehäuse	verzinkt
Material	Stahl	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung	verschweißt	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen	Gewicht	13 kg