

Lacont Gasflaschenschrank

für 2 x 33 kg Gasflaschen, Höhe x
Breite x Tiefe 1435 x 860 x 400 mm,
mit Dach, mit Flügeltür, aus Stahl mit
korrosionsschützender
Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 159949



Lacont Gasflaschenschrank





Gasflaschenschrank

- zur Lagerung im Freien
- für 2 x 33 kg Gasflaschen
- Höhe x Breite x Tiefe 1435 x 860 x 400 mm
- Be- und Entlüftung durch Spalten ober- und unterhalb der Tür
- mit Dach
- mit Flügeltür
- sicher verschließbar mit Zylinderschloss
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- nach ASR A1.3 gekennzeichnet

Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Schrank	Türtyp	Flügeltür
Containertyp	Gasflaschenschrank	abschließbar	ja
Lagerort	im Freien	Schließsystem	Zylinderschloss
Gefahrstoffeignung	Gase	Isolierung	nein
Kapazität	2 Gasflaschen	Be- und Entlüftung	durch Spalten ober- und unterhalb der Tür
Kapazität Gasflaschen 33 kg	2 Stück	Material	Stahl
Höhe	1435 mm	Oberfläche	verzinkt
Breite	860 mm	Brandschutz	nicht brandgeschützt
Tiefe	400 mm	Zertifizierung ASR	nach ASR A1.3 gekennzeichnet
Dach	ja	Gewicht	39 kg

Dazu passt auch ...

202916		Flaschenkarre, Traglast 100 kg, für 1 x 11 kg Propangas Flasche, Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung
221369		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antibeslag-/Antikratzbeschichtung, getönt, mit UV-Filter, Ausstattung: weiche Bügelenden
525755		Gefahrensymbol, komprimierte Gase, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm
525760		Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm