

**bott**

## Fahrbare Werkbank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 965 x 1050 x 550 mm, Tischplatte aus Stahl, mit Beschichtung, Ausstattung: 1 Schrank, Mit Doppel-Flügeltür, Verschließbar mit Drehriegelschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau, Unterbau 4 Rollen

Artikelnummer: 233230



### Fahrbare Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 965 x 1050 x 550 mm
- Tischplatte aus Stahl, mit Beschichtung
- Ausstattung: 1 Schrank
- Mit Doppel-Flügeltür
- Verschließbar mit Drehriegelschloss
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Unterbau 4 Rollen
- Rad Ø 125 mm

## Technische Details

|                      |                       |                       |                          |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Möbeltyp             | Tisch                 | Oberfläche Gestell    | pulverbeschichtet        |
| Tischtyp             | Werkbank              | Farbe Gestell         | lichtgrau // RAL7035     |
| Höhe                 | 965 mm                | Oberfläche Front      | mit Puverbeschichtung    |
| Breite               | 1050 mm               | Farbe Front           | anthrazitgrau // RAL7016 |
| Tiefe                | 550 mm                | Material Verarbeitung | verschweißt              |
| höhenverstellbar     | nein                  | Schließsystem         | Drehriegelschloss        |
| Werkbank Ausstattung | 1 Schrank             | Türen Anzahl          | 1 Stück                  |
| Oberfläche Korpus    | mit Puverbeschichtung | Türtyp                | Doppel-Flügeltür         |
| abschließbar         | ja                    | fahrbar               | ja                       |
| Material Platte      | Stahl                 | Rollen Anzahl / Art   | 4 Rollen                 |
| Oberfläche Platte    | beschichtet           | Rad-Ø                 | 125 mm                   |
| Material Gestell     | Stahl                 | Gewicht               | 47,197 kg                |

## Zubehör

233013



Fachteiler, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 235 x 310 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Dazu passt auch ...

102657



Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün

217145



Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall

218389



Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung

230322



Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen