

## KRAFTWERK®

### Werkstattwagen - bestückt BASIC LINE LT700

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 719 x 474 mm, Schublade innen B x T 600 x 400 mm, 5 Schubladen, Verschießbar mit Zylinderschloss, Enthält 259 Teile, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7015 Schiefergrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium

Artikelnummer: 244336



KRAFTWERK



### Werkstattwagen - bestückt

- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 719 x 474 mm
- Traglast 450 kg
- Schublade innen B x T 600 x 400 mm
- Traglast je Schublade 45 kg
- 5 Schubladen
- Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Vollauszug 100 %
- Mit durchgehender Griffleiste
- Mit manuelle Schubladeneinzelverriegelung
- Verschießbar mit Zylinderschloss
- Enthält 259 Teile
- Arbeitsfläche aus widerstandsfähigem Polystyrol, Erhöhter Rand
- Mit ergonomischem Schiebebügel mit rutschfester Grifffläche
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 125 mm



- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7015 Schiefergrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Auszug Schublade	100 %
Wagentyp	Werkstattwagen	Auszugssperre	ja
Höhe	1000 mm	Griff	durchgehender Griffleiste
Breite	719 mm	Schiebebügel	ja
Tiefe	474 mm	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Arbeitsfläche Ausstattung	Abrollrand	abschließbar	ja
Material Arbeitsfläche	Polystyrol	Schließsystem	Zylinderschloss
inkl. Werkzeug	ja	fahrbar	ja
Werkzeugsortiment Anzahl Teile	259 Teile	Unterbau	2 Lenk-/2 Bockrollen
Traglast	450 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk-/2 Bockrollen
Schubladen Anzahl	5 Stück	Durchmesser Rad	125 mm
Breite Schublade innen	600 mm	Farbe Korpus	schiefergrau // RAL7015
Tiefe Schublade innen	400 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Schubladentraglast	45 kg	Farbe Front	weißaluminium // RAL9006
Auszugsführung Schublade	kugelgelagerte Teleskopschienen	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Auszugsart	Vollauszug	Gewicht	74,5 kg