

Allit Sichtlagerkasten ProfiPlus

Höhe x Breite x Tiefe 75 x 102 x 160 mm, Aus Recycling-Kunststoff in blau

VE 24 Stück

Artikelnummer: 254880



Sichtlagerkasten




- Höhe x Breite x Tiefe 75 x 102 x 160 mm
- Aus Recycling-Kunststoff in blau
- Hergestellt aus 100 % recyceltem Material
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C
- Beständig gegen Harze, Laugen, Fette und Öle
- Boden geschlossen
- Einfacher Transport durch Griffmulde an Stirn- und Rückseite
- Mit Etikettenhalter
- Mehrfach Umlaufenden Stapelrand und Führungsschiene
- Rollenbahng geeignet

Technische Details

Behältertyp	Sichtlagerkasten	stapelbar	ja
Euronorm	nein	stapelbar durch	Umlaufenden Stapelrand und Führungsschiene
elektrisch leitend	nein	Griff	Griffmulde an Stirn- und Rückseite
Höhe	75 mm	Beschriftungsfeld	Etikettenhalter
Breite	102 mm	rollenbahng geeignet	ja
Tiefe	160 mm	Temperaturbeständigkeit	-10 °C bis +60 °C
Material	Recycling-Kunststoff	Beständigkeit	Harze, Laugen, Fette, Öle
Anteil recyceltes Material	100 %	Farbe	blau

Wandkonstruktion	geschlossen	Größe	2 - HxBxT 75x102x160 mm
Bodenkonstruktion	geschlossen	Gewicht	1,68 kg

Dazu passt auch ...

221120		Wischtuch, 1000 Tücher, Rollen Länge x Durchmesser 300 m x 250 mm, Papierqualität Recyclingvlies, In altrosa
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
242396		Wischtuchrolle im Spender, 200 Tücher, Länge x Breite 300 x 250 mm, Rollen Länge x Breite 60 m x 250 mm, zur einfachen Entnahme alle 300 mm perforiert, Aus recycelter Zellulose, Ausgestattet mit Handgriff, Befestigung an mitgelieferter Wandhalterung möglich