

META Kragarmregal Atlas ST

Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000
x 4050 x 1150 mm, 4 Ständer,
Nutzung beidseitig, 6 Lagerebenen,
Ständer sandgestrahlt mit
Pulverbeschichtung in RAL5010
Enzianblau

Artikelnummer: 520785



Das Lagersystem



META Universal-Kragarm-Regal Atlas ST

Kragarmregal



- Grundfeld
- geeignet für sperrige Güter
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 4050 x 1150 mm
- 4 Ständer
- Traglast je Ständer 2400 kg

- Nutzung beidseitig
- 6 Lagerebenen
- 5 Ebene(n) mit Kragarm
- mit Abrollsicherung
- Traglast je Arm 200 kg
- Gleich lange Arme, gerade ausgerichtet
- Nutztiefe 500 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer sandgestrahlt mit Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Kragarme sandgestrahlt mit Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Lieferumfang: Ständer und Kragarme gemäß Angebot, Diagonal- und Längsverstrebungen
- 5 Jahre Garantie
- Bestellhinweis: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich. Bei Bedarf bitte anfragen
- Entspricht der DGUV-Regel 108-007 (ehemals BGR 234)






Technische Details

Möbeltyp	Regal	Kragarm Ausstattung	Abrollsicherung
Regaltyp	Kragarmregal	Form Regal	gerade
Regalsystem	Schraubsystem	Ständer	4 Stück
Regalfeld	Grundfeld	Kragarme pro Ständer	6 Stück
geeignet für (Produkt/Material)	sperrige Güter	Traglast pro Arm	200 kg
Nutzung	beidseitig	Material	Stahl
Höhe	2000 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	Diagonalverstrebungen // Längsriegel
Breite	4050 mm	Oberfläche Ständer	sandgestrahlt // pulverbeschichtet
Nutztiefe	500 mm	Oberfläche Kragarm	sandgestrahlt // pulverbeschichtet
Tiefe	1150 mm	Farbe Ständer	enzianblau // RAL5010
Lagerebenen	6 Stück	Farbe Kragarme	enzianblau // RAL5010
Böden / Ebenen Anzahl	5 Stück	Farbe Ausführung	enzianblau // RAL5010
Böden- / Ebenentyp	Kragarm	Lieferumfang	Ständer und Kragarme gem. Angebot, Diagonal-/Längsverstrebungen
Traglast gesamt	9600 kg	Garantie	5 Jahre
Traglast pro Ständer	2400 kg	Kran-/Staplerentladung erforderl	ja // bitte anfragen
Kragarmausrichtung	gerade	Norm DGUV	DGUV 108-007
Kragarmlänge	Gleich lange Arme	Gewicht	169,442 kg

Zubehör

150077		Fußverankerung für Kragarmregal, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
150078		Unterlegbleche für Weitspannregal

Dazu passt auch ...

213058		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 33 m x 75 mm
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221577		Bodenmarkiergerät, Set bestehend aus: 1 Markiergerät, 1 Schlagschnur, 1 Zubehörteil, 1 Dose Markierpulver, 1 Parkplatzhilfsplan, Strichbreite 30 - 100 mm
225223		Schutzbügel, Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Höhe x Länge 1000 x 1500 mm, Aus Stahl in gelb/schwarz, zum Aufdübeln
501757		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 6 Kettenständer, 10 m Kette, 10 Verbindungsglieder, 10 Einhängehaken, Pfosten Durchmesser 40 mm, Länge 10 m, Pfosten aus Kunststoff in rot/weiß, in rot/weiss