



RIJENKLEMMENBEHUIZINGEN

# RK 4/18 KSL-18x4<sup>2</sup>

## RK 4/18 KSL-18x4<sup>2</sup>

### Rijenklemmenbehuizingen

#### DE KLANTGERICHTE

180 x 110 x 90 mm  
 Artikelnummer: 61001801

Rijenklemmenbehuizingen, Polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035, incl. 8 invoeringen M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm, IP54, 2 montagesteunen M25, afdichtbereik 9 - 18,5 mm, IP54, 1 montagesteun M32, afdichtbereik 13 - 23 mm, IP54

gemonteerd met 18 steekklemmen 4 mm<sup>2</sup>, (Type Weidmüller ZDU 4)



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	180 mm
Lengte:	110 mm
Hoogte:	90 mm

### Materiaal:

Behuizing:	Polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	Polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt
materiaal:	polystyreen

## Toebehoren

- ASS-gro - uitwendig scharnier-set
- KS M25-gro - combiset
- HBA - Snelopener
- KS M20 - combiset
- KS M25 - combiset
- KS M32 - combiset
- TK ABL - buiten bevestigingsogenset
- VSG - Hangslotset



RIJENKLEMMENBEHUIZINGEN

# RK 4/18 KSL-18x4<sup>2</sup>

## Andere eigenschappen

Beschermingsklasse:	IP66/IP54 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Beschermingsgraad:	IK07 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
Beschermingsniveau:	II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Ontbrandings gedrag volgens UL 94:	HB conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	650°C conform VDE 0471/ EN 60695
Geschikt voor gebruik buitenshuis:	Nee
Voorgestante openingen:	Ja
verzegelset:	Ja
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Montage :	Schroefloze klemmen
Aantal klemmen:	18 Aantal
Kabeldoorsnede:	4 mm <sup>2</sup>