

## Flexibele buis



## ZeroH-flex, halogeenvrij, grijs Ø 16 mm

- Geseald verpakt.
- Voorzien van gladde binnenlaag (groen).

<b>Artikelnr.:</b>	<b>AT9508</b>
EAN:	8712259303673
Kleur	Grijs
Binnen diameter	11.5 mm
Verpakkingshoeveelheid	1 rol à 100 m
Diameter	16 mm
Materiaal	-
Halogeenvrij	Ja
RAL-nummer	
Slagvastheid	-
Geschikt voor verwerking in aarde/ ondergrond	Ja
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Buitendiameter	16 mm
Binnendiameter	11.5 mm
Met mof	Nee
Uitvoering brandvertragend	Ja
Buigweerstand	Buigzaam zelfherstellend
Drukvastheidsklasse	-
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Geschikt voor holle wand montage	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Ja
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Buiteninstallatie	Ja
Extra gladde binnenlaag	Ja
Met meterindicatie	Nee

Attema heeft een breed assortiment flexibele buizen, voor diverse toepassingen. Zoals ZeroH-flex: halogeenvrije electroflex, waar hoge(re) eisen gesteld worden aan brandveilige installaties. Vlamdovend. KEMA gekeurd volgens NEN-EN-IEC 61386-1 en -22.

Electroflex voor de standaard elektrotechnische toepassingen.

Attaflex, een halogeenvrije PE-buis, bestand tegen hogere temperaturen en daarom speciaal geschikt voor toepassing in beton.

Mantaflex: mantelbuis geschikt als thermisch isolatiemateriaal, bijvoorbeeld van cv- of waterleidingen. Ook toepasbaar als beschermingslang voor elektrische aansluitingen van machines.

En halogeenvrije Nylonflex, speciaal geschikt voor kabels in situaties waar bij brand geen giftige en corrosieve gassen mogen vrijkomen.