

# ABSOLUTE Digimatic szénszálás tolómérő IP66 kerámia mérőcsőrrel

## Sorozat 552

Könnyített kivitelű kerámia mérőcsőrös Digimatic tolómérő.

Jellemzői:

- Ultra könnyű kivitel (karbonszálás anyag) 50% súlymegtakarítással.
- Közvetlen belső méret leolvasás az LCD kijelzőn (offset beállítás egyszerű megadással).
- Preset funkció.
- SPC adatkimenet.
- IP66 védelmi szint.





552-156-10

### Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Pontosság	Pontosság [mm]	Belső mérés	L coll [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]
552-155-10	0 - 450	±0,04 mm	±0,04	20,1 mm	640	100	18	41,2	91,8	25	10
552-156-10	0 - 600	±0,04 mm	±0,04	20,1 mm	790	100	18	41,2	91,8	25	10

No.	Tömeg [g]
552-155-10	715
552-156-10	790



Funkciók	Sorozat 552
ORIGIN (ABS nullapont)	●
OFFSET*	●
DATA / HOLD	●
Auto kikapcsolás (< 20 perc)	●
Riasztás alacsony felszültségnél	●
Adatkimenet	●
PRESET	●

### Specifikáció

Pontosság	Lásd a specifikációs listát (kvantilis hiba nélkül)
Felbontás	0,01 mm
Max. sebesség	Korlátlan
Elem élettartam	~ 5000 óra
Kijelző	LCD, karakter magasság 10 mm
Szállítva	Dobozban, 1 db elemmel

### Külön tartozék

No.	Leírás
05CZA624	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 1 m
05CZA625	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 2 m
06AFM380A	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Digi/Digi2, With Data Button IP Caliper Type
02AZD880G	U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó egység
02AZD790A	U-WAVE, adatgombbal IP tolómérő típus
914055	Mérőcsőr pár furattávolság méréshez, 10 mm felett
914057	Mérőcsőr pár belső horonyméréshez, 50 mm felett
914053	Tartó speciális mérőcsőrhöz, 600 mm tartományig

### Tartozékok

No.	Leírás
938882	SR-44 elem

\* 20 mm