

Kupplungen - 7-polig, mit Multi-Grip




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	31514
EAN	4024941315142
Produktgruppe	Kupplung MULTI-GRIP
Stromstärke	32A
Polzahl	7p
Polzahl	6P+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	230V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP67
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Klappdeckel blau RAL 5015
Anschluss technik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing blank

Zusätzliche technische Informationen	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 13mm bis max. Durchmesser 27mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,46 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941315142
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,46 kg

Logistikdaten	
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941835992
Länge	330 mm
Breite	216 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	4,826 kg
Volumen	17.062,5 ccm



3 MB 67

	16	32							
Ampere	16	32							
Polzahl	7	7							
a ø	86,5	101,5							
b	168,0	200,0							
c	93,0	107,0							
d ø	21,0	27,0							
Leiter mm ² min	1	2,5							
Leiter mm ² max	2,5	6							