

Produktinformation

86 03 125 SB

Mini-Zangenschlüssel

Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug



- Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig
- Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!
- Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken
- Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage
- Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks
- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen
- Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
- Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet




Allgemein

Artikel-Nr.	86 03 125 SB
EAN	4003773077688
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	125 g
Abmessungen	125 x 85 x 20 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Backendicke (am Gelenk) (B2)	5,0 mm
Gelenkdicke (B3)	9,5 mm
Spitzendicke (B1)	3,0 mm
Einstellpositionen	11
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll)	Ø 7/8 Zoll
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	23 mm



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



der Mini-Zangenschlüssel für feinmechanische Arbeiten

