



# Baugruppenträger - *europac PRO* ServicePLUS

Führungsschienen für Steckbaugruppen und Kassetten,  
einteilig, Nutbreite 2 mm und 2,5 mm

## Bestellinformationen

Montage:			Für Steckbaugruppen und Kassetten "Standard"		Standard mit DIN- Steckerbefestigung
- einclipsbar in Modulschienen aus Al-Profil - einclipsbar in 1,5 mm starke Bleche  Lagertemperatur von -40 °C ... 130 °C					
			bis 220 mm Länge, PBT, UL 94 V-0; ab 280 mm Länge, mehrteilig, Kopfstück PBT, UL 94 V-0, Mittelteil Al-Profil	PBT, UL 94 V-0	PBT, UL 94 V-0, Steckverbinder wird direkt auf die Führungsschienen geclipst, nur für Europakarten 100 x 160 mm oder 100 x 220 mm
Leiterplattenlängen mm	Nutbreite mm	Farbe mm	VPE 10 Stück <sup>2)</sup>	1 Stück (LLG 50) <sup>1)</sup>	1 Paar (LLG 10) <sup>1)</sup>
70	2	rot	–	34579-230	–
70	2	grau	–	34579-231	–
160	2	rot	24560-351	64560-001	64560-074
220	2	rot	24560-353	64560-002	64560-075
280	2	rot	24560-379	–	–
340	2	rot	24560-380	–	–
160	2,5	rot	–	64560-096	–
220	2,5	rot	–	64560-098	–

## Zubehör

Befestigungsschraube, VPE 100 Stück; An- zugsdrehmoment max. 0,2 Nm 	24560-141	–	24560-141
ESD-Clip, VPE 50 Stück	24560-255		24560-255

1) LLG (Lieferlosgröße): Bestell-Nr. beinhaltet 1 Stück, die Lieferung erfolgt aber ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG); bestellen Sie bitte mindestens die Stückzahl der LLG oder ein Vielfaches davon

2) Bestell-Nr. beinhaltet eine Verpackungseinheit (VPE); Lieferung erfolgt ausschließlich in VPE

Beschreibung Zubehör siehe ab Seite 6.41