

**Artikelnummer:** 309024

**Kurzbeschreibung:** Pramac elektrische disselstapelaar LX Duplex 12/35, draagvermogen 1200 kg

**Langbeschreibung:** Pramac elektrische disselstapelaar LX Duplex 12/35, draagvermogen 1200 kg: De compacte LX Duplex 12/35 elektrische meeloopstapelaar van Pramac is technisch ontworpen voor bijzonder veeleisende taken. Standaard uitgerust met de MOSFET-besturing en een krachtige SEM-aandrijfmotor vervoert de meeloopstapelaar lasten tot 1200 kg. De Pramac LX Duplex 12/35 is een van de krachtigste en meest compacte meeloopstapelaar voor professionele toepassingen. Met een draagvermogen van 1200 kg kan de elektrische meeloopstapelaar overal worden gebruikt waar oneffenheden in de industrievloer of op het perron een grotere bodemvrijheid vereisen. De Pramac LX Duplex 12/35 is bijzonder efficiënt bij het transporteren en stapelen van ladingen over middellange en lange afstanden. De elektrische meeloopstapelaar kan met zijn eerste lift twee pallets tegelijk oppakken en de lading vrij over de vorken of de wielarmen verdelen. Bovendien biedt de externe hefcilinder een beter zicht op de op te pakken goederen en verhoogt zo de veiligheid voor de gebruiker. De grote drukknoppen op de disselkop, de krachtige 1,2 kW SEM-aandrijfmotor van 1,2 kW en de MOSFET-regeling zorgen voor extra comfort in de bediening van de elektrische stapelaar Pramac LX Duplex 12/35. De van boven en van opzij te openen batterijdeksel maakt de toegang tot en het vervangen van de batterij te allen tijde veilig en eenvoudig.

**Technische details**

- Rijaandrijving: elektrisch
- Verrichting: begeleidend
- Draagvermogen: 1200 kg
- Asbelasting met hijslast aan de voorzijde/achterzijde: 709/1281 kg
- Banden voor/achter: Rubber en polyurethaan/polyurethaan/ polyurethaan
- Afmetingen van de voorband: ø 250 x B 76 mm.
- Afmetingen achterband: ø 82 x B 70 mm
- Zijwielen: ø 125 x 50 mm
- Afmetingen van de vorkenvork: S 70/B 150/L 1150 mm
- Rijsnelheid met/zonder hijslast: 5,5/6 km/h
- Hefsnelheid met/zonder hijslast: 0,09/0,15 m/s
- Vermogensaandrijfmotor: 1,2 kW
- Totale lengte: 1960 mm
- Totale breedte: 850 mm
- Eigen gewicht: 790 kg

