

Han-Yellock 60-feed through hood-2xM25



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	11 12 600 1711
Beschreibung	Han-Yellock 60-feed through hood-2xM25
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/11126001711

Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Gehäusebaureihe	Han-Yellock®
Gehäuseart	Wanddurchführungsgehäuse

Ausführung

Baugröße	Han-Yellock® 60
Ausführung	gerader Kabeleingang
Kabeleingang	2x M25
Verriegelungsart	Schraubverriegelung
Anwendungsgebiet	Gehäuse für industrielle Anwendungen

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Betätigungstemperatur	-10 ... +85 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP65 IP67

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse	RAL 7021 (schwarzgrau)
RoHS	konform
ELV Status	konform



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Nickel Naphthalin

Normen und Zulassungen

Normen	EN 60664-1 IEC 61984
Zulassungen	DNV GL
CE	ja

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	446 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
eCl@ss	27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder