

# GHS 05, Hautätzend; schwere Augenschädigung; auf Metalle korrosiv wirkend (Gefahr)



- 
- EG-VO Nr. 1272/2008

Bestell-Nr.:  
**013.29-9..**

## Klebefolie Bogen

Selbstklebende Kunststofffolie glänzend,  
Verklebung im Innen- und Außenbereich möglich,  
der Untergrund muß glatt, fett- und staubfrei sein,  
Materialstärke: 0,08 bis 0,1 mm stark,  
Temperaturbeständigkeit: -30 bis +70°C

**37 mm × 26 mm, Nr. 013.29-9-W1 Klebefolie Bogen mit 36 Stück** **16L228**

37 mm × 26 mm, Nr. 013.29-4-Z3 Klebefolie Rolle

**52 mm × 37 mm, Nr. 013.29-9-V Klebefolie Bogen mit 16 Stück** **16L248**

52 mm × 37 mm, Nr. 013.29-4-Z4 Klebefolie Rolle

74 mm × 52 mm, Nr. 013.29-9-U Klebefolie Bogen

74 mm × 52 mm, Nr. 013.29-4-Z5 Klebefolie Rolle

105 mm × 74 mm, Nr. 013.29-9-S Klebefolie Bogen

74 mm × 52 mm, Nr. 013.29-4-Z6 Klebefolie Rolle

148 mm × 105 mm, Nr. 013.29-9-K Klebefolie

210 mm × 148 mm, Nr. 013.29-9-O Klebefolie

210 mm × 148 mm, Nr. 013.29-6-U Kunststoff 1 mm

297 mm × 210 mm, Nr. 013.29-9-Q Klebefolie

297 mm × 210 mm, Nr. 013.29-6-W Kunststoff 1 mm

---