



Daten

Anschlussdaten

| | |
|--|----------------|
| Polzahl | 2 |
| Anschließbarer Durchmesser der Mantelleitung | 3,8 ... 8,2 mm |

Geometrische Daten

| | |
|--------|----------------------|
| Breite | 15,6 mm / 0.614 inch |
| Höhe | 13,2 mm / 0.52 inch |
| Tiefe | 29,7 mm / 1.169 inch |

Mechanische Daten

| | |
|-----------|------|
| Schutzart | IP20 |
|-----------|------|

Werkstoffdaten

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Farbe | schwarz |
| Isolierwerkstoff | Polyamid 66 (PA 66) |
| Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 | V0 |
| Brandlast | 0.064 MJ |



| | |
|---------|---------|
| Gewicht | 2.111 g |
|---------|---------|

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -35 ... 85 °C |
|-------------------------------|---------------|

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------|---------------|
| Ursprungsland | DE |
| GTIN | 4050821765554 |
| Zolltarifnummer | 85389099990 |
| eCl@ss 9.0 | 27-44-06-92 |
| eCl@ss 8.0 | 27-44-06-90 |
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 5.0 | EC002848 |

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

| | | | |
|-----------------|--------------|----------------|----------|
| 890-502/342-000 | Sep 14, 2016 | DOC 24,1 kB | Download |
|-----------------|--------------|----------------|----------|

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.