



## S240





### 1/2" Steckschlüssel-Satz, Sechskant, metrisch mit Umschaltknarre



#### PRODUKTDDETAILS

- 18 Stk 1/2" Sechskant-Einsätze 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 18, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 und 32 mm
- 1 Stk 1/2" Umschaltknarre, Schnellauslöser, 60 Zähne mit 6° Rückschwenkwinkel
- 2 Stk 1/2" Verlängerungen, 125 mm/5" und 250 mm/10"
- 1 Stk 1/2" Kardangelenk
- 1 Stk 1/2" T-Gleit-Adapter
- 1 Stk 1/2" Gelenkgriff mit 2-Komponenten-Griff: 10"
- 1 herausnehmbare, dreiteilige Kunststoffbox mit Deckel für Kleinteile
- Ausführung: Matt verchromt
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Weniger Verschleiß und Schäden am Verbindungselement dank Steckschlüssel-Einsätzen mit Dynamic-Drive™-Profil
- Umschaltknarre mit Schnelllöseknopf
- Koffer: Hochfestes Polyethylen (HDPE)
- Standards: ISO 1174 und DIN 3120

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt				
<b>S240</b>	375 mm	215 mm	100 mm	4710 g

Follow the Fish!



## SETINHALT



1/2"-Steckschlüssel-Einsatz,  
Sechskant, 10 mm,  
hochglanzpoliert  
**7800SM-10**



1/2"-Steckschlüssel-Einsatz,  
Sechskant, 11 mm,  
hochglanzpoliert  
**7800SM-11**



1/2"-Steckschlüssel-Einsatz,  
Sechskant, 12 mm,  
hochglanzpoliert  
**7800SM-12**



1/2"-Steckschlüssel-Einsatz,  
Sechskant, 13 mm,  
hochglanzpoliert  
**7800SM-13**



1/2"-Steckschlüssel-Einsatz,  
Sechskant, 14 mm,  
hochglanzpoliert  
**7800SM-14**



1/2"-Steckschlüssel-Einsatz,  
Sechskant, 15 mm,  
hochglanzpoliert  
**7800SM-15**



1/2"-Steckschlüssel-Einsatz,  
Sechskant, 16 mm,  
hochglanzpoliert  
**7800SM-16**



1/2"-Steckschlüssel-Einsatz,  
Sechskant, 17 mm,  
hochglanzpoliert  
**7800SM-17**



1/2"-Steckschlüssel-Einsatz,  
Sechskant, 18 mm,  
hochglanzpoliert  
**7800SM-18**



1/2"-Steckschlüssel-Einsatz,  
Sechskant, 19 mm,  
hochglanzpoliert  
**7800SM-19**



1/2"-Steckschlüssel-Einsatz,  
Sechskant, 20 mm,  
hochglanzpoliert  
**7800SM-20**



1/2"-Steckschlüssel-Einsatz,  
Sechskant, 21 mm,  
hochglanzpoliert  
**7800SM-21**



1/2"-Steckschlüssel-Einsatz,  
Sechskant, 22 mm,  
hochglanzpoliert  
**7800SM-22**



1/2"-Steckschlüssel-Einsatz,  
Sechskant, 23 mm,  
hochglanzpoliert  
**7800SM-23**



1/2"-Steckschlüssel-Einsatz,  
Sechskant, 24 mm,  
hochglanzpoliert  
**7800SM-24**



1/2"-Steckschlüssel-Einsatz,  
Sechskant, 27 mm,  
hochglanzpoliert  
**7800SM-27**

Follow the Fish!





**1/2"-Steckschlüssel-Einsatz,  
Sechskant, 30 mm,  
hochglanzpoliert**  
**7800SM-30**



**1/2"-Steckschlüssel-Einsatz,  
Sechskant, 32 mm,  
hochglanzpoliert**  
**7800SM-32**



**Birnenförmige 1/2"-Umschaltknarre  
mit 60 Zähnen und 6°-  
Rückschwenkwinkel, 250 mm**  
**SBS81**



**3/8" auf 1/2" Adaptergleitstück**  
**7772H**

