



Flächenabsaugung

## Zero Smog 6V

Absauggerät Zero Smog 6V



Bestell-Nr. T005 36 666 99N

- Absauggerät für den Einsatz an bis zu 8 Arbeitsplätzen
- Die Constant Flow Control (CFC) Funktion garantiert eine optimal regulierte Absaugung für jeden einzelnen Arbeitsplatz, unabhängig der Anzahl der angeschlossenen Arbeitsplätze
- Effizienztest via USB Anschluss
- Elektronische Filterüberwachung mit optischem und akustischem Filteralarm.
- 4 Rollen für flexiblen Einsatz



### TECHNISCHE DATEN

Max. Kapazität	1-8 Arbeitsplätze
Abmessungen L x B x H (Inch)	18,11 x 18,11 x 26,18
Abmessungen L x B x H (mm)	460 x 460 x 665
Gewicht (ca) in kg	40
Spannung	230 V, 50/60 Hz (120 V, 60 Hz)
Leistung	460 VA
Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A)	< 51
Max Gebläse Vakuum (Pa)	3.000
Fördermenge m <sup>3</sup> /h	615
Vorfilter	Feinstaubfilter Klasse F7
Kompaktfilter	Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter (50 % Aktivkohle / 50 % Chemisorb)
ESD-sicher	✓

Lieferumfang	Bestell-Nr.	Modell	Beschreibung
		Zero Smog 6V Unit	Zero Smog 6V Absauggerät
	T005 87 358 36	Feinstaubfilter F7 für Zero Smog 20T, WFE 20D, WFE 4S, Zero Smog 6V, FC 800	Feinstaubfilter F7 für Zero Smog 20T, WFE 20D, WFE 4S, Zero Smog 6V, FC 800
	T005 87 358 38	Kompaktfilter für WFE4S, WFE20D, Zero Smog 6V, Zero Smog 20T	Kompaktfilter für WFE 20D, WFE 4S, Zero Smog 6V, Zero Smog 20T, FC 800
	T005 87 627 67N	Easy-Click 60 Schlauchanschluss gerade	Easy-Click 60 Schlauchanschluss gerade zur Montage auf WFE 2S, WFE 4S, Zero Smog 4V und Zero Smog 6V und Vorfilterbox