

MLFB-Bestelldaten

6SE6400-3TC14-5FD0




Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Bemessungsstrom	178,00 A
Verlustleistung	0,469 kW

Mechanische Daten

Breite	357,0 mm (14,06 in)
Höhe	321,0 mm (12,64 in)
Tiefe	221,0 mm (8,70 in)
Schutzart	IP00
Nettogewicht	56,80 kg (125,22 lb)

Anschlüsse

Leistungsanschluss Power Module

Ausführung	Flachanschluss für Kabelschuh M8
------------	----------------------------------

Leistungsanschluss Motor

Ausführung	Flachanschluss für Kabelschuh M8
------------	----------------------------------

Motorleitungslänge, max.

3 AC 380 V -10 % ... 400 V

Geschirmt	200 m
Ungeschirmt	300 m

3 AC 401 V ... 480 V +10 %

Geschirmt	200 m
Ungeschirmt	300 m

PE-Anschluss

Ausführung	Schraube M8
------------	-------------