

Rollcart Kommissionierwagen



Traglast 250 kg, mit 4 Etage(n), offen,
Ladefläche Länge x Breite 610 x 410
mm, Konstruktion aus Stahl
(verschweißt) mit schlag- und
kratzfester Pulverbeschichtung in
RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-
Bereifung

Artikelnummer: 158168



Rollcart Kommissionierwagen

Traglast 250 kg

Kommissionierwagen

- Traglast 250 kg
- mit 4 Etage(n), offen
- Ladefläche Länge x Breite 610 x 410 mm
- Höhe x Länge x Breite 1520 x 850 x 755 mm
- Etage(n) mit Stahlrahmen
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Gehäuse aus Stahl
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Material Stahl

Wagentyp	Kommissionierwagen	Material Verarbeitung	verschweißt
Traglast	250 kg	Euronorm	nein
Ladeflächenlänge	610 mm	Etagenausrichtung	gerade + geneigt
Ladeflächenbreite	410 mm	Aufbauten	keine
Höhe	1520 mm	klappbar	nein
Etagen Anzahl	4 Stück	Radanordnung	rechteckig
Etagentyp	offen	Durchmesser Rad	125 mm
Etage(n) Ausstattung	Stahlrahmen	Radlager	Rillenkugellager
Länge	850 mm	Material Gehäuse	Stahl
Breite	755 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Bereifung	TPE	Farbe	enzianblau // RAL5010
Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern	Gewicht	43 kg

Zubehör

158392		Euronorm-Kasten, Höhe x Länge x Breite 120 x 400 x 300 mm, Aus Polyethylen/Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
158393		Euronorm-Kasten, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Aus Polyethylen/Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
158394		Euronorm-Kasten, Höhe x Länge x Breite 220 x 600 x 400 mm, Aus Polyethylen/Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
158395		Euronorm-Kasten, Höhe x Länge x Breite 270 x 600 x 400 mm, Aus Polyethylen/Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
158396		Euronorm-Kasten, Höhe x Länge x Breite 420 x 600 x 400 mm, Aus Polyethylen/Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
158400		ESD-Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung TPE, Traglast 300 kg, Rad Ø 125 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158410		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyamid, Rad Ø 125 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158414		Fußschutz für Lenk- und Bockrolle, für Raddurchmesser 125 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar