

**bott**

## Abteilschrank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1050 x 550 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 232688





### Abteilschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1050 x 550 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Doppel-Flügeltür
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 75 kg
- Ausstattung: Böden und Kleiderstange
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau





## Technische Details

|                       |                      |                       |                       |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Möbeltyp              | Schrank              | Traglast Fachboden    | 75 kg                 |
| Schranktyp            | Spind                | Farbe Korpus          | lichtgrau // RAL7035  |
| Türtyp                | Doppel-Flügeltür     | Farbe Front           | enzianblau // RAL5010 |
| Höhe                  | 2000 mm              | Oberfläche Korpus     | pulverbeschichtet     |
| Breite                | 1050 mm              | Oberfläche Front      | pulverbeschichtet     |
| Tiefe                 | 550 mm               | Material              | Stahl                 |
| Schrank Ausstattung   | Böden, Kleiderstange | Material Verarbeitung | verschweißt           |
| Böden / Ebenen Anzahl | 4 Stück              | Mitteltrennwand       | nein                  |
| Böden- / Ebenentyp    | Stahlboden           | Gewicht               | 93,062 kg             |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 233013 |  | Fachteiler, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 235 x 310 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung                                      |
| 233022 |  | Stahlboden für Universalschrank, für Schrank Breite x Tiefe 1050 x 550 mm, Traglast 75 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 102657 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün   |
| 217145 |  | Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall   |
| 218389 |  | Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung   |
| 230322 |  | Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen |