

## KS Tools KS Tools Flexibler Inspektionslampen-Satz



4-tlg

Artikelnummer: 272660



### Technische Details

Gewichtsklasse Batterie	Klasse 01 (bis 15g)	Batterie enthalten	ja
Werkzeugtyp	Industrielampe	Lichtstrom	192 Lumen
Leuchtdauer max	60 Std.	Batterie wiederaufladbar	nein
Stoßfestigkeitsgrad	IK00	Gewicht Batterie	0,011 kg
Spritzwasserschutz	IP60	Lithium-Batterie enthalten	nein

Leuchtkraft Watt	3,2 W	Hauptleuchtmittel	Halogenlampe
Lichtstrom max.	192 Lumen	Batterietyp	AAA
Mit Anschlusschnur und Stecker	nein	Spannung Batterie/Akku	1,5 V
Lichtquelle	Halogen	Teile im Satz	4-tlg.
Anzahl benötigter Batterien	3	Material	Aluminium
Batterie-Zusammensetzung	Alkali-Mangan (Alkaline)	Norm	IK00, IP60
Betriebstemperatur	0° / +40°C	Gewicht	0,31 kg
Leuchtweite max.	1 m		

## Dazu passt auch ...

149690		Reifenregal, Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 400 kg, 3 Ebene(n) mit Weitspannholmen, optimiert für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
202042		Großvolumen-Müllsack, Inhalt 240 l, Aus 100 µm starkem LDPE, Länge x Breite 1350 x 550 - 650 mm, In blau
221243		Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 600 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 800 mm, Gestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in blau, Unterbau 4 Lenkrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
227890		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
234030		KS Tools Profi-Reifenwagen, Tragkraft max. 150kg
234916		KS Tools Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm