KS Tools

KS Tools Flexibler Inspektionslampen-Satz

4-tlg

Artikelnummer: 272660







Technische Details				
Gewichtsklasse Batterie	Klasse 01 (bis 15g)	Leuchtweite max.	1 m	
Werkzeugtyp	Industrielampe	Batterie enthalten	ja	
Leuchtdauer max	60 Std.	Lichtstrom	192 Lumen	
Stoßfestigkeitsgrad	IK00	Batterie wiederaufladbar	nein	
Spritzwasserschutz	IP60	Gewicht Batterie	0,011 kg	

Leuchtkraft Watt	3,2 W	Lithium-Batterie enthalten	nein
Lichtstrom max.	192 Lumen	Hauptleuchtmittel	Halogenlampe
Mit Anschlussschnur und Stecker	nein	Batterietyp	AAA
Lichtquelle	Halogen	Spannung Batterie/Akku	1,5 V
Anzahl benötigter Batterien	3	Teile im Satz	4-tlg.
Batterie- Zusammensetzung	Alkali-Mangan (Alkaline)	Material	Aluminium
Betriebstemperatur	0° / +40°C	Norm	IK00, IP60

Dazu passt auch				
149690		Reifenregal, Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 400 kg, 3 Ebene(n) mit Weitspannholmen, optimiert für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung		
202042	5	Großvolumen-Müllsack, Inhalt 240 I, Aus 100 µm starkem LDPE, Länge x Breite 1350 x 550 - 650 mm, In blau		
221243	J	Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 600 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 800 mm, Gestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in blau, Unterbau 4 Lenkrollen		
221388	-	Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9		
227890		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: \$1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft		
234030	100	KS Tools Profi-Reifenwagen, Tragkraft max. 150kg		
234916		KS Tools Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm		