

PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t

774500



Technische Daten

Zulassungen:	CE;cULus Listed;TÜV;CCC
Anwendungsmöglichkeiten:	Schutztürwächter;Not-Aus-Überwachung unverzög.;Grenztaster;Not-Aus-Überwachung verzögert
Betriebsarten:	einkanalig;automatischer Start;zweikanalig;Querschlusserkennung;manueller Start mit Überw
Produktnorm:	EN 60947-5-1
Normen:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Klemmenart:	fest
Klemmentyp:	Schraubklemme
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert:	2
Anzahl Sicherheitskontakte verzögert:	2
Sicherheitskontakt Verzögerungsart:	rückfallverzögert
Einstellbare Zeiten:	0,10 s;0,50 s;1,00 s;10,00 s;15,00 s;2,00 s;20,00 s;25,00 s;30,00 s;4,00 s;6,00 s;8,00 s
Stop-Kategorie:	0/1
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m):	7.0 A
Max. Strom bei AC15:	5.0 A
Abmessung Breite:	45.0 mm
Abmessung Höhe:	87.0 mm
Abmessung Tiefe:	121.0 mm

Bruttogewicht:	355 g
Nettogewicht:	345 g
Umgebungstemperatur:	-10 - 55 °C