


Steckbaugruppen - für IEC 60297, Tastenform 2

Einzelteile Befestigungsmaterial für Aushebegriffe in Tastenform 2

Befestigungsmaterial für Aushebegriffe in Tastenform 2



Befestigungsteile	Pos.	Bild	Benötigte Menge		Menge/VPE	Bestell-Nr.
			3 HE	6 HE		
Leiterplattenhalter, Zn-Druckguss, mit Gewinde M2,5, zur Front- und Leiterplattenbefestigung;	5		1	2	1 Stück (LLG 10) ¹⁾	60807-181
Leiterplattenhalter, Kunststoff, PBT, UL 94 V-0, grau, mit Tasche für Sechskantmutter M2,5, zur Frontplattenbefestigung:	5a		1	2	1 Stück (LLG 10) ¹⁾	60807-183
Kunststoff-Nippel, für Formloch 5,9 x 3,3, PA, UL 90 V-2, grau	8		1	-	100	21100-464
Metall-Nippel, für Formloch 5,9 x 3,3, zum Einpressen St, rostfrei	8a		1	-	100	21100-662
Halsschraube mit Kreuzschlitz/Schlitz M2,5 x 11, St, vernickelt	9		2	2	100	21100-748
Halsschraube mit Kreuzschlitz/Schlitz M2,5 x 12,3, St, vernickelt	9a		2	2	100	21101-101
Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz M2,5 x 8, St, vernickelt	11		1	-	100	21100-429
Unterlegscheibe 2,7 DIN 125, St, vernickelt, 100 Stück	13		2	2	100	21100-721
Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz M2,5 x 10, St, vernickelt für Pos. 5	14		2	2	100	21101-220
Linsenkopfschraube, gewindeformend 2,5 x 8, St, verzinkt für Pos. 5b	14a		1	-	100	21100-710
Sechskantmutter M2,5, St, vernickelt für Pos. 5b	15		3	-	100	21100-144
Leiterplattenhalter 4 Durchgangslöcher zur Frontplatten-/Leiterplattenbefestigung, 4 Taschen für Sechskantmuttern; PBT, UL 94 V-0, rot	16		1	2	1 Stück (LLG 10)	60807-011

1) LLG (Lieferlosgröße): Bestell-Nr. beinhaltet 1 Stück, die Lieferung erfolgt aber ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG); bestellen Sie bitte mindestens die Stückzahl der LLG oder ein Vielfaches davon