

## TECHNISCHES DATENBLATT

### GUNOVA

Oberstoff:	PVC-Folie
Futter:	-
Größe(n):	80-100 x 100-120 cm
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	EN 14605



**gunova**

### Beschreibung

GUNOVA Chemikalienschutzschürze, verschiedene Farben, aus kräftiger und widerstandsfähiger PVC-Folie geschnitten, mit oder ohne Gewirgrund, mit verstärkten und eingeschweißten Kunststoffösen, Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Körperband verschiedene Stärken, verschiedene Größen, Typ PB [3] und Typ PB [4]

Oberstoff	Material	Farbe
	100% Polychlorid	verschiedene Farben



Nicht waschen



Nicht bleichen



Nicht im Trockner trocknen



Nicht bügeln



Keine chemische Reinigung

#### Kreissparkasse Köln

IBAN: DE06 3705 0299 0127 0022 11  
BIC: COKSDE33XXX

#### Deutsche Bank

IBAN: DE77 3707 0060 0511 1661 00  
BIC: DEUTDE33XXX

#### Postbank Köln

IBAN: DE48 3701 0050 0006 3545 01  
BIC: PBNKDEFF

#### Sparkasse Köln/Bonn

IBAN: DE47 3705 0198 1929 8404 68  
BIC: COLSDE33XXX

#### HypoVereinsbank

IBAN: DE41 3702 0090 0027 7497 47  
BIC: HYVEDEMM429

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (zu finden unter [www.nitras.de](http://www.nitras.de) oder auf Anfrage). Our general terms and conditions of business and delivery apply (can be found at [www.nitras.de](http://www.nitras.de) or on request).

## EN 14605:2005 + A1:2009



Prüfparameter

Widerstand gegen die Permeation von Flüssigkeiten

Prüfchemikalie

Natriumhydroxid 40%

Durchbruchzeit (Minuten)

> 480

Artikel	Name	Farbe	Masse (cm)	Stärke (mm)
2500	S 3/S	schwarz	80 x 100	0,3
2501	S 3/M	schwarz	90 x 110	0,3
2502	S 3/L	schwarz	90 x 120	0,3
2503	S 5/S	schwarz	80 x 100	0,5
2504	S 5/M	schwarz	90 x 110	0,5
2505	S 5/LL	schwarz	100 x 120	0,5
2506	W 3/S	weiß	80 x 100	0,3
2507	W 3/M	weiß	90 x 110	0,3
2508	W 3/L	weiß	90 x 120	0,3
2509	W 5/S	weiß	80 x 100	0,5
2510	W 5/M	weiß	90 x 110	0,5
2511	W 5/L	weiß	90 x 120	0,5
2512	GS 4/S*	schwarz	80 x 100	0,5
2513	GS 4/SM*	schwarz	80 x 110	0,5
2514	GS 4/L*	schwarz	80 x 120	0,5
2515	GS 4/LL*	schwarz	100 x 120	0,5
2516	GW 4/S*	weiß	80 x 100	0,5
2517	GW 4/SM*	weiß	80 x 110	0,5
2518	GW 4/LL*	weiß	100 x 120	0,5
2521	T 3/S	transparent	80 x 100	0,3
2522	T 3/SL	transparent	100 x 110	0,3
2523	T 3/ML	transparent	100 x 120	0,3

\* mit Gewirkegrund

### Kreissparkasse Köln

IBAN: DE06 3705 0299 0127 0022 11  
BIC: COKSDE33XXX

### Deutsche Bank

IBAN: DE77 3707 0060 0511 1661 00  
BIC: DEUTDE33XXX

### Postbank Köln

IBAN: DE48 3701 0050 0006 3545 01  
BIC: PBNKDEFF

### Sparkasse Köln/Bonn

IBAN: DE47 3705 0198 1929 8404 68  
BIC: COLSDE33XXX

### HypoVereinsbank

IBAN: DE41 3702 0090 0027 7497 47  
BIC: HYVEDE33XXX

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (zu finden unter [www.nitras.de](http://www.nitras.de) oder auf Anfrage). Our general terms and conditions of business and delivery apply (can be found at [www.nitras.de](http://www.nitras.de) or on request).