

## ZYLINDERSCHRAUBE MIT SCHLITZ, STAHL, M6, L 40 MM

### Artikelnummer: 190890

Zylinderschraube nach ISO 1207, EN 21207 bzw. DIN 84, Form A, mit Schlitz, aus Stahl vergütet, galvanisch verzinkt, Güte 4,8. Ausführung: Ø: M6 mm; Länge: 40 mm; Schlitzmaß : 10,0x1,6 mm; VE: 100.



Merkmal	Wert
	galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff	Stahl
Werkstoffgüte	4.8 (Stahl)
Farbe	Zink
Schraubsystem	Schraubschlitz
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	40 mm
Kopfform	Flachrundkopf
Senkkopf	Nein
Kopfhöhe	- mm
Gewindemaß (metrisch)	6
Linksgewinde	Nein
Gewindesteigung	- mm
Ansenkung	- °
Schlüsselweite	- mm
Mit Unterlegscheibe	Nein
Mit Mutter	Nein
Vollgewinde	Ja
Selbstsichernd	Nein
Mit Flansch	Nein

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

Länge bis Unterkante Kopf	40 mm
Art der Werkstoffbescheinigung nach EN...	ohne
Kopfdurchmesser	- mm
	- mm

GTIN: 4021103908907

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de