

Artikelnummer: 308859

Kurzbeschreibung: LIFTER-schaarhefwagen Pramac type HX 10E GEL, met gelbatterij, tot 1000 kg

Langbeschreibung: LIFTER-schaarhefwagen Pramac type HX 10E GEL, met gelbatterij, tot 1000 kg: De LIFTER-schaarheftruck Pramac type HX 10E GEL biedt een hefcapaciteit tot 1000 kg. Om storingen te voorkomen, is de LIFTER Pramac-schaarheftruck van het type HX 10E GEL uitgerust met een gelbatterij. De LIFTER Pramac schaarheftruck van het type HX 10E GEL is uitgerust met een onderhoudsvrije GEL accu met een spanning van 12 Volt 50 Ah. De externe 230 volt lader wordt geleverd met 50 Ah. De schaarheftruck met de dubbele cilinder is dankzij het verbeterde overzicht ideaal voor lage hoogtes. De hefhoogte is 800 millimeter, met handmatige bediening kan 400 millimeter hefhoogte worden bereikt. De vorkbreedte is 540 millimeter en de vorklengte is 2000 millimeter. De LIFTER Pramac schaarheftruck van het type HX 10E GEL is uitgerust met een krachtige 1,6 KW hefmotor. De stabilisatoren zijn geïntegreerd en het stuurwiel is gemaakt van rubber. Meer details:

- Dubbele cilinder voor een lagere totale hoogte en een beter overzicht
- Geïntegreerde stabilisatoren
- Rubber stuurwiel
- Laadrollen: polyurethaan
- Noodstop-veiligheidsschakelaar
- Kan met de hand worden verplaatst tot een hefhoogte van 400 mm.
- Draagvermogen: 1.000 kg met 600 mm LSP.
- Hefhoogte: 800 mm
- Krachtige hijsmotor: 1,6 KW
- vorklengte x vorkbreedte: 1150 x 540 mm (AK-AK)
- Onderhoudsvrije GEL-batterij 12 Volt 50 Ah, en externe 230 Volt lader 10 Ah
- Kleur: Pramac groen

