

Artikelnummer: 308871

Kurzbeschreibung: Pramac elektrische lage hefswagen CX 12, met gelbatterij, vorklengte 1150 mm

Langbeschreibung: Pramac elektrische lage hefswagen CX 12, met gelbatterij, vorklengte 1150 mm: Met een vorklengte van 800 mm biedt de batterijgevoede laagplatformpallettruck Pramac CX 12 met een vorklengte van 800 mm hoge prestaties, zelfs in de meest beperkte ruimtes. De elektrische laagplatformwagen Pramac CX 12 wordt geleverd met een gelbatterij en geïntegreerde lader. De elektrische laagplatformwagen Pramac CX 12 biedt hoge prestaties en eenvoudige bediening. Hij overtuigt door zijn compacte afmetingen zoals een breedte van 520 mm en een laag leeggewicht van 145 kg. De batterijgevoede laagplatformpallettruck Pramac CX 12 scoort dankzij zijn kleine draaicirkel van 1268 mm bijzonder goed bij het werken in krappe ruimtes. De batterijgevoede laagplatformwagen van de Pramac CX 12 wordt geleverd met een plusbatterij en geïntegreerde lader. Elektrisch rijden, tillen en neerlaten is kinderspel dankzij ergonomische details en veiligheidsdrukknoppen. Bovendien heeft de batterijaangedreven laagplatformwagen Pramac CX 12 een langzame snelheidsfunctie voor lage snelheden, waardoor de truck zich kan verplaatsen wanneer de dissel stilstaat. Het is gemaakt van staal en biedt daardoor een langdurige betrouwbaarheid.

Meer details:

- Elektrisch rijden, heffen en dalen
- Inclusief gelbatterij en geïntegreerde lader
- Ergonomische details
- LED-indicator voor de batterijstatus
- Veiligheidsdrukknop met claxonfunctie
- Kruipsnelheidsknop voor lage snelheden
- Draagvermogen: 1200 kg
- Batterij: 24V, 55 Ah
- Wielontwerp: Polyurethaan
- Slagwaaier: 85 - 200mm
- Vorklengte/vorkbreedte: 1150 /150 /150 mm
- Rijden met/zonder belasting: 4,3 / 4,8 km/h
- Vermogen tractiemotor: 0,35 kW
- Hefsnelheid met/zonder last: 30 / 40 mm/s
- Materiaal: staal
- Draaicirkel: 1268 mm
- Afmetingen: L 1510 x B 520 x H 1345 mm.
- Gewicht: 145 kg

